



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 5,5 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 5,5
GTIN	4045197952240
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukka.

Suositus:

Suurin porausvyöry:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyöry L_2 : 19,8 mm

Lastu-urien pituus L_c : 28 mm

Kokonaispituus L: 66 mm

varren Ø D_s : 5,5 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,08 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

varren Ø D_s	5,5 mm
Kokonaispituus L	66 mm
suositeltu suurin porausvyöry L_2	19,8 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Lastu-urien pituus L_c	28 mm

Standardi	DIN 1897
Terien lkm Z	2
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,08 mm/kierr,
Nimellis-Ø D _c	5,5 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora