

**HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 2,9 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	113005 2,9
GTIN	4045197951984
Tuoteluokka	12B

Kuvaus**Malli:**

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L₂: 11,65 mm

Lastu-urien pituus L_c: 16 mm

Kokonaispituus L: 46 mm

varren Ø D_s: 2,9 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,05 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D _c	2,9 mm
Kokonaispituus L	46 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	11,65 mm
varren Ø D _s	2,9 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Lastu-urien pituus L _c	16 mm

Standardi	DIN 1897
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,05 mm/kierr,
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora