

Tajima**Yleisveitsi, jaloterästä 3 terää, 30°, 9 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	844905
GTIN	4975364018977
Tuoteluokka	83M

Kuvaus**Malli:**

Sisään-/ulostyönnettävät terät, tarkka metallinen teränohjain, automaattinen lukitus. Laadukkaat terät ovat erittäin teräviä ja pitkäikäisiä.

3 katkoterää (nro 844916 koko 10) 7-osainen, **leveys 9 mm, 30°**. Kapea ruostumattomasta teräksestä valmistettu mattoveitsi hyvin tarkkaan ja siistiin leikkuuseen.

Veitsen pituus ilman terää: 120 mm

Terän pituus: 73 mm

terän leveys: 9 mm

Terän paksuus: 0,4 mm

Katkaisuosien lkm: 7

Tekninen kuvaus

terän leveys	9 mm
Veitsen pituus ilman terää	120 mm
Terän paksuus	0,4 mm
Katkaisuosien lkm	7
Terän pituus	73 mm
Tuotetyyppi	Yleisveitsi

Tarvikkeet

844916

Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 9 mm, kärki 30°,
"experience" määrä

Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 9 mm "multisharp"
määrä 10

844917 10

Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 9 mm "experience"
määrä 10

844910 10

Leikkuuohjain Pituus 600 mm

845360 600

Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 9 mm "long life"
määrä 10

844915 10

Keräyslaatikko, pieni

845135

Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 9 mm, kärki 30°,
"experience" määrä 10

844916 10

Keräyslaatikko

845130

Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 9 mm, kärki 30°,
"multisharp" määrä

844918

Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 9 mm, kärki 30°,
"multisharp" määrä 10

844918 10