



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 12 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 12
GTIN	4045197952752
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaure.

Suositus:

Suurin porausvyvyys:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L_2 : 33 mm

Lastu-urien pituus L_c : 51 mm

Kokonaispituus L: 102 mm

varren Ø D_s : 12 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,16 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	102 mm
Terien lkm Z	2
Standardi	DIN 1897
Nimellis-Ø D_c	12 mm
varren Ø D_s	12 mm

suositeltu suurin porausvyvyys L_2	33 mm
Toleranssi, nimellis- \emptyset	h8
Syöttö f teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/kierr,
Lastu-urien pituus L_c	51 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora