



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 8,4 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 8,4
GTIN	4045197952530
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaure.

Suositus:

Suurin porausvyövyys:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyövyys L_2 : 24,4 mm

Lastu-urien pituus L_c : 37 mm

Kokonaispituus L: 79 mm

varren Ø D_s : 8,4 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,1 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 1897
Lastu-urien pituus L_c	37 mm
varren Ø D_s	8,4 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kokonaispituus L	79 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,1 mm/kierr,
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	24,4 mm
Nimellis-Ø D _c	8,4 mm
Terien lkm Z	2
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora