



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 3,9 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 3,9
GTIN	4045197952080
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

Suositus:

Suurin porausvyvyys:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L_2 : 16,2 mm

Lastu-urien pituus L_c : 22 mm

Kokonaispituus L: 55 mm

varren Ø D_s : 3,9 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,05 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

suositeltu suurin porausvyvyys L_2	16,2 mm
Nimellis-Ø D_c	3,9 mm
Standardi	DIN 1897
Terien lkm Z	2
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,05 mm/kierr,

varren $\varnothing D_s$	3,9 mm
Kokonaispituus L	55 mm
Toleranssi, nimellis- \varnothing	h8
Lastu-urien pituus L_c	22 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora