

**HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 7,5 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	113005 7,5
GTIN	4045197952448
Tuoteluokka	12B

**Kuvaus****Malli:**

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin poraussyvyys L<sub>2</sub>: 22,75 mm

Lastu-urien pituus L<sub>c</sub>: 34 mm

Kokonaispituus L: 74 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 7,5 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/kierr,

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 1897
Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	34 mm
suositeltu suurin poraussyvyys L <sub>2</sub>	22,75 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/kierr,
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	7,5 mm
Kokonaispituus L	74 mm

Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D <sub>s</sub>	7,5 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Tarvikkeet

HOLEX Clever Drill -lyhytporasarja HSS nro 113005, tyyppi N, sisältää kotelon Tyyppi 1-10

113510 1-10