



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 3 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 3
GTIN	4045197951991
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

Suositus:

Suurin porausvyövyys:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyövyys L_2 : 11,5 mm

Lastu-urien pituus L_c : 16 mm

Kokonaispituus L: 46 mm

varren Ø D_s : 3 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,05 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 1897
suositeltu suurin porausvyövyys L_2	11,5 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,05 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Nimellis-Ø D_c	3 mm

Lastu-urien pituus L_c	16 mm
Terien lkm Z	2
Kokonaispituus L	46 mm
varren $\varnothing D_s$	3 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora