



## HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 8,5 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 8,5
GTIN	4045197952547
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukka.

#### Suositus:

#### Suurin porausvyvyys:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys  $L_2$ : 24,3 mm

Lastu-urien pituus  $L_c$ : 37 mm

Kokonaispituus L: 79 mm

varren Ø  $D_s$ : 8,5 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/kierr,

### Tekninen kuvaus

varren Ø $D_s$	8,5 mm
Nimellis-Ø $D_c$	8,5 mm
Terien lkm Z	2
suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	24,3 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/kierr,

Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	37 mm
Kokonaispituus L	79 mm
Standardi	DIN 1897
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora