



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 8,7 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 8,7
GTIN	4045197952561
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin poraussyvyys L_2 : 26,95 mm

Lastu-urien pituus L_c : 40 mm

Kokonaispituus L: 84 mm

varren Ø D_s : 8,7 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,1 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,1 mm/kierr,
Standardi	DIN 1897
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Nimellis-Ø D_c	8,7 mm
Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L_c	40 mm
Kokonaispituus L	84 mm

suositeltu suurin poraussyvyys L ₂	26,95 mm
varren Ø D _s	8,7 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora