



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 8,8 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 8,8
GTIN	4045197952578
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukka.

Suositus:

Suurin porausvyöry:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyöry L_2 : 26,8 mm

Lastu-urien pituus L_c : 40 mm

Kokonaispituus L: 84 mm

varren Ø D_s : 8,8 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,1 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,1 mm/kierr,
Standardi	DIN 1897
Kokonaispituus L	84 mm
Lastu-urien pituus L_c	40 mm

Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Nimellis-Ø D _C	8,8 mm
varren Ø D _s	8,8 mm
suositeltu suurin poraussyvyys L ₂	26,8 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora