



## HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 3,4 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 3,4
GTIN	4045197952035
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukka.

#### Suositus:

#### Suurin porausvyöry:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyöry  $L_2$ : 14,9 mm

Lastu-urien pituus  $L_c$ : 20 mm

Kokonaispituus L: 52 mm

varren Ø  $D_s$ : 3,4 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/kierr,

### Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus $L_c$	20 mm
suositeltu suurin porausvyöry $L_2$	14,9 mm
varren Ø $D_s$	3,4 mm
Terien lkm Z	2
Standardi	DIN 1897

Kokonaispituus L	52 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/kierr,
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	3,4 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora