

Garant**APET 133502 FR, HU7810, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215301 ALU
GTIN	4045197953216
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelaistumisarvot arvoille $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Nirkon säde: 0,2 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,2 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ALUM.
Syöttö f_z / hammas	0,2 mm
Nirkon säde	0,2 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APET 133502 FR
Laji	HU7810
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrshintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	600 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
märkä enintään	soveltuu rajoituksin		
kuiva	soveltuu		