

Garant**Vaakapuristin, muunnettavissa, Tyyppi: 70****Tilaustiedot**

Tilausnumero	376400 70
GTIN	4045197953322
Tuoteluokka	31M

Kuvaus**Malli:**

Vaakajalusta. Täysin musta nikkeloidyillä täysniiteillä. Ergonomisesti muotoiltu 2-komponenttikahva. Puristuskara suojattu häviämiseltä. Musta, nikkeloity puristuskara.

Etu:

Portaaton tasaustoiminto eri korkuisille työkappaleille. Tasaiset korkeat kiinnitysvoimat.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvoima	3000 N
enimm. kiinnityskorkeus	60 mm
Puristuskara	M8×66 mm
Automaattinen korkeudensäätö S	35 mm
Tuotetyyppi	Vaakapuristin