

Garant**Työntötankokiinnitin, muunnettavissa, Tyyppi: 25****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 376410 25 |
| GTIN | 4045197953346 |
| Tuoteluokka | 31M |

Kuvaus**Malli:**

Vaakajalusta. Täysin musta nikkeloidyillä täysniiteillä. Ergonomisesti muotoiltu 2-komponenttikahva. Puristuskara suojattu häviämiseltä. Musta, nikkeloity puristuskara.

Etu:

Portaaton tasaustoiminto eri korkuisille työkappaleille. Tasaiset korkeat kiinnitysvoimat.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| enimm. kiinnityskorkeus | 35 mm |
| Kiinnitysvoima | 3000 N |
| Puristuskara | M8x50 mm |
| Automaattinen korkeudensäätö S | 13 mm |
| Tuotetyyppi | Työntötankokiinnitin |