

Garant**Yleisveitsi, 2K-kahva 3 terää, 18 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	845020
GTIN	4045197438553
Tuoteluokka	81B

Kuvaus**Malli:**

Sisään-/ulostyönnettävät terät, tarkka metallinen teränohjain. Laadukkaat terät ovat erittäin teräviä ja pitkäikäisiä.

Kupera ja samalla hoikka **2-komponenttikahva** sekä tehokkaaseen työskentelyyn että täsmälliseen leikkuuseen. Pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta, ydin erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenaa. Käyttö on turvallista, koska luiskahtamisen vaara on hyvin pieni myös märin tai öljyisin käsin. Terä lukittuu automaattisesti. **3** katkoterää (nro 845010 koko 10) 8-osainen, **leveys 18 mm**.

Varaosa:

Varaterät ks. nro 845010 koko 10; 845015 koko 10; 845016 koko 10; 845018 koko 50; 845019 koko 50; 845021 koko 10; 845023 koko 50.

Tekninen kuvaus

Katkaisuosien lkm	8
Terän pituus	100 mm
terän leveys	18 mm
Terän paksuus	0,5 mm
Veitsen pituus ilman terää	160 mm
Tuotetyyppi	Cutter-veitsi

Tarvikkeet

Tuppi yleisveitsille	845065
Keräyslaatikko	845130
Keräyslaatikko, pieni	845135
Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 18 mm "multisharp" määrä 10	845021 10
Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 18 mm "experience" määrä 10	845010 10
Katkaistavien terien sarja, 50-osainen, 18 mm "experience" määrä 50	845018 50
Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 18 mm "long life" määrä 10	845015 10
Katkaistavien terien sarja, 50-osainen, 18 mm "long life" määrä 50	845019 50
Teräsarja, 10-osainen, 18 mm, ilman ennakoituja katkaisukohtia "experience" määrä 10	845016 10
Katkaistavien terien sarja, 50-osainen, 18 mm "multisharp" määrä 50	845023 50