

Garant**Yleisveitsi, 2K-kahva 3 terää, 9 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	844920
GTIN	4045197673008
Tuoteluokka	81B

Kuvaus**Malli:**

Sisään-/ulostyönnettävät terät, tarkka metallinen teränohjain, automaattinen lukitus. Laadukkaat terät ovat erittäin teräviä ja pitkäikäisiä.

Kapea ja ergonominen **kaksikomponenttikahva** mahdollistaa sekä tehokkaan työskentelyn että tarkan leikkuun. Pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta, ydin erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenaa. Käyttö on turvallista, koska luiskahtamisen vaara on hyvin pieni myös märin tai öljyisin käsin. Terä lukittuu automaattisesti. Kolme katkoterää (nro 844910 koko 10), 13-osainen, **leveys 9 mm**.

Veitsen pituus ilman terää: 145 mm

Terän pituus: 80 mm

terän leveys: 9 mm

Terän paksuus: 0,4 mm

Katkaisuosien lkm: 13

Tekninen kuvaus

Terän paksuus	0,4 mm
terän leveys	9 mm
Katkaisuosien lkm	13
Veitsen pituus ilman terää	145 mm
Terän pituus	80 mm
Tuotetyyppi	Cutter-veitsi

Tarvikkeet

Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 9 mm, kärki 30°, "experience" määrä 10	844916 10
Leikkuuohjain Pituus 600 mm	845360 600
Keräyslaatikko, pieni	845135
Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 9 mm "multisharp" määrä 10	844917 10
Keräyslaatikko	845130
Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 9 mm "multisharp" määrä	844917
Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 9 mm "long life" määrä 10	844915 10
Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 9 mm, kärki 30°, "multisharp" määrä 10	844918 10
Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 9 mm "experience" määrä	844910
Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 9 mm "long life" määrä	844915
Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 9 mm "experience" määrä 10	844910 10