



Monitoimityökalu, Tyyppi: REBAR



Tilastiedot

| | |
|--------------|--------------|
| Tilausnumero | 846170 REBAR |
| GTIN | 037447282454 |
| Tuoteluokka | 86E |

Kuvaus

Malli:

Made in USA.

Ainutlaatuisen lujatekoinen, monipuolinen ja tarkka yleistyökalu. Mukava työskennellä viimeistellyn jaloteräsrungon ansiosta.

Toiminto:

KärkipihditNormaalit pihditVaihdettavat 154CM-lanlakeikkuritVaihdettavat 154CM-kovalanlakeikkuritSähkämiehen puristuspihditKaapelikuorintaterä420HC terä420HC aaltohiontateräSahatLävistin silmukallaViivain (8 tuumaa / 19 cm)TölkinavaajaPullonavaajaPuu-/metalliviila 15 ristikantaruuvinväänninSuuri ruuvinväänninPieni ruuvinväännin

A) Kaikki toiminnot lukittavissa.

B) Avainrenkas.

Käyttö:

Yleistyökaluna ja "häätäpuna" sen tulisi löytyä jokaisen haalarin taskusta. Leathermanin fanit tunnustavat oitis uudesta Rebarista Super Tool® 300:n ja Micra®:n klassisen kompaktin ulkomuodon ja viistetyn muodon. Suosikkityökaluksi suunniteltu Rebar täydentää Leathermanin klassisen Heritage-malliston. Aivan kuten Super Tool® 300:ssa Rebarissa on erikoisvahvat pihdit, joissa on integroitu, vaihdettava lanka-/ kovalankaleikkuri – Leathermanin ensimmäinen 10 cm:n työkalu. Uudessa Rebarissa yhdistyvät vaatvienkin tehtävien hallintaan tarvittavat ominaisuudet pienessä ja tyylikkäässä muodossa, joten se on ehdoton työkalu rakennus- ja käsityöammattilaisille kaikkialla maailmassa.

Toimituksen sisältö:

säilytys: Nailonlaukku

Huomautus:

Maakohtainen aselainsäädäntö on otettava huomioon! Saksan aselaki WaffG § 42a, 1 momentin 3 kohta sallii yhdellä kädellä käytettävien veitsien pitämisen mukana vain ammatin harjoittamista varten, tapakulttuuriin kuuluvana esineenä tai urheilutarkoituksessa.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Kokonaispituus | 100 mm |
| Toimintojen lukumäärä | 17 |
| Paino | 190 g |
| Terän pituus | 73,6 mm |
| Työkalun materiaali | 420 jaloteräs |
| käytettävissä yhdellä kädellä | kyllä |
| Tuotetyyppi | Monitoimityökalu |