

**Garant****Kara, Tyyppi: TR14I****Tilaustiedot**

Tilausnumero	361119 TR14I
GTIN	4045197953377
Tuoteluokka	310

**Kuvaus****Malli:**

Trapetsikara ihanteelliseen tehonsiirtoon.

5-akselinen modulaarinen kiinnitysjärjestelmä. Pääkomponentit ovat kiinnitysmoduuli nro 361105 – 361110, peruskisko nro 361115, kara nro 361119, karan jatkokappaleet nro 361120 ja päälileuat nro 361123 – 361137.

**Käyttö:**

TR14 ja TR16 **ulkopuoliseen kiristykseen**, TR14I ja TR16I **sisäpuoliseen kiristykseen**.

**Sopii:**

Kiristysmoduuli nro 361105 – 361110.

**Erikoistarvike:**

Karan jatkokappale nro 361120, momenttiavain nro 656050 120.

**Huomautus:**

Varaosat karoille nro 361176, 361177 ja 361178.

**Tekninen kuvaus**

SW <sub>1</sub>	10
SW <sub>2</sub>	27
Pituus L	201,1 mm
Sopii värikoodiin	Xpent0
Ulko-Ø D	34 mm
Sarja	Xpent

Tuotetyyppi

Kara

## Tarvikkeet

Kara-ankkuri Xpent Tyyppi 0

361176 0

Karamutteri Xpent, mukana myös rengas Tyyppi 0

361178 0

Mutteri Xpent Tyyppi 0

361177 0