

**Garant****Kara, Tyyppi: TR16I****Tilaustiedot**

Tilausnumero	361119 TR16I
GTIN	4045197953384
Tuoteluokka	310

**Kuvaus****Malli:**

Trapetsikara ihanteelliseen tehonsiirtoon.

5-akselinen modulaarinen kiinnitysjärjestelmä. Pääkomponentit ovat kiinnitysmoduuli nro 361105 – 361110, peruskisko nro 361115, kara nro 361119, karan jatkokappaleet nro 361120 ja päälileuat nro 361123 – 361137.

**Käyttö:**

TR14 ja TR16 **ulkopuoliseen kiristykseen**, TR14I ja TR16I **sisäpuoliseen kiristykseen**.

**Sopii:**

Kiristysmoduuli nro 361105 – 361110.

**Erikoistarvike:**

Karan jatkokappale nro 361120, momenttiavain nro 656050 120.

**Huomautus:**

Varaosat karoille nro 361176, 361177 ja 361178.

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D	40 mm
Sopii värikoodiin	Xpent1-2
SW <sub>1</sub>	13
SW <sub>2</sub>	30
Pituus L	229,6 mm
Sarja	Xpent

Tuotetyyppi

Kara

**Tarvikkeet**

Mutteri Xpent Tyyppi 1

361177 1

Kara-ankkuri Xpent Tyyppi 1

361176 1

Karamutteri Xpent, mukana myös rengas Tyyppi 1

361178 1