


Garant**Gripp-päällileuka, yksiosainen, tyypille: 100/32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	361123 100/32
GTIN	4045197953391
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

Kiinnitysportaan korkeus 5 mm ja tukipinta 3 mm.

Käyttö:

Sopii raskaisiin jyrsintätehtäviin.

Sopii:

5-akselinen kiinnityssarja nro 361100 ja kiristysmoduulit nro 361105 – 361110.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnityssruuvit.

Huomautus:

Tyyppi GS, jossa grip-taso ja sileä kiinnitystaso

Tekninen kuvaus

Pituus l_1	3 mm
Korkeus h_1	3 mm
Leukojen korkeus h	40 mm
Sopii värikoodiin	Xpent0
Leukojen pituus l	60 mm
Leukojen leveys b	100 mm
Korkeus h_2	3 mm

Pituus l ₂	3 mm
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat