

Garant**Gripp-päällileuka, yksiosainen, tyypille: 125/32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	361123 125/32
GTIN	4045197953506
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

Kiinnitysportaan korkeus 5 mm ja tukipinta 3 mm.

Käyttö:

Sopii raskaisiin jrsintätehtäviin.

Sopii:

5-akselinen kiinnityssarja nro 361100 ja kiristysmoduulit nro 361105 – 361110.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Huomautus:

Tyyppi GS, jossa grip-taso ja sileä kiinnitystaso

Tekninen kuvaus

Leukojen pituus l	68,5 mm
Korkeus h ₁	3 mm
Korkeus h ₂	3 mm
Leukojen leveys b	125 mm
Leukojen korkeus h	45 mm
Sopii värikoodiin	Xpent1-2
Pituus l ₁	3 mm

Pituus l ₂	3 mm
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat