

Garant**GARANT Softcut® 45° tehotasojyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213555 100/8
GTIN	4045197953636
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Suuri terien lukumäärä, paras tuottavuus. Positiivisen teräasennon ansiosta lastuaa kevyesti ja vähällä teholla. Erittäin tasainen käynti yksilöllisen työkalugeometrian ansiosta.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 3,0** käytetään terän nro **674252 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	SE.T1305
Sopiva kääntöterä	XEEW1305
Kääntöterä-ruuvisarja	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Terän Ø D _c	100 mm
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm
suurin ulko-Ø D _{max}	112,2 mm
KiinnitysreiänØ	32 mm

Terien lkm Z	8
Sarja	Softcut®
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	45 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP

674252 15IP

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm

211750 3,0