



Korkeuspiirtojalka, vaakatasossa säädettävä piirtokärki, Piirtokorkeus: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	443720 300
GTIN	4045197953445
Tuoteluokka	42D

Kuvaus

Malli:

Vakaa jalusta, jossa on läpätty tukipinta. Siirrettävä mittakisko, luuppi ja lukitusruuvi. Mitta-asteikko 0,02 mm. Lukeman nolla-arvo ja piirtokärjet on täsmätty jalan tukipinnan kanssa (piirtomahdollisuus arvosta 0 alkaen). Piirtomitat voidaan siten siirtää suoraan ilman laskentavirheitä. Piirtokärki on **kovametallia ja vaakasuoraan säädettävissä 140 mm** (esim. vaikeapääsyisiä paikkoja varten). Piirtokärjen ohut muotoilu ohuiden urien repäisyyn. Ergonominen muoto estää piirtokärjen ja käden yhteentörmäyksen.

Tekninen kuvaus

Jalustan mitat - pituus	145 mm
Nonius	1/50 mm
virheraja	0,06 mm
Kalibrointi	E1
Jalustan mitat - leveys	105 mm

Mittauspylvään poikkipinta	28×9 mm
Standardi	Tehdasnormi
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
Tuotetyyppi	Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite

Palvelut

KalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 300 mm	024630 300
--	------------

Tarvikkeet

Varapiirtokärki, kovametallia Stalueen 140 mm	443730 140
---	------------