

**Garant****GARANT Softcut® 45° tehotasojyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 160/12mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 213555 160/12 |
| GTIN         | 4045197953681 |
| Tuoteluokka  | 210           |

**Kuvaus****Malli:**

Suuri terien lukumäärä, paras tuottavuus. Positiivisen teräasennon ansiosta lastuaa kevyesti ja vähällä teholla. Erittäin tasainen käynti yksilöllisen työkalugeometrian ansiosta. DIN 2079 -normin mukaisesti kiinnikkeisiin 4 lisäkiinnitysreiällä ja ilman sisäjähdytystä.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 3,0** käytetään terän nro **674252 15IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja           | 219833 (15IP; 3,0 Nm) |
| Terän Ø D <sub>c</sub>          | 160 mm                |
| suurin ulko-Ø D <sub>max</sub>  | 172,3 mm              |
| Kokonaispituus L <sub>ges</sub> | 63 mm                 |
| Terien lkm Z                    | 12                    |
| KiinnitysreiänØ                 | 40 mm                 |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Sopiva kääntöterä  | SE.T1305    |
| Sopiva kääntöterä  | XEEW1305    |
| Sarja              | Softcut®    |
| varren malli       | reiällä     |
| Asetuskulma κ      | 45 astetta  |
| Terien jako        | epätasainen |
| Sisäjähdytys       | kyllä       |
| Lastuamisstrategia | MTC         |
| Työkalun vaihto    | PowerCard   |
| Tuotetyyppi        | Tasojyrsin  |

## Tarvikkeet

|  |             |
|--|-------------|
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm       | 211750 3,0  |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP | 674252 15IP |