

Garant**GARANT Softcut® 45° tehotasojyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 250/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213555 250/16
GTIN	4045197953704
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Suuri terien lukumäärä, paras tuottavuus. Positiivisen teräasennon ansiosta lastuaa kevyesti ja vähällä teholla. Erittäin tasainen käynti yksilöllisen työkalugeometrian ansiosta. DIN 2079 -normin mukaisesti kiinnikkeisiin 4 lisäkiinnitysreiällä ja ilman sisäjäähdytystä.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 3,0** käytetään terän nro **674252 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	60 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Sopiva kääntöterä	SE.T1305
Sopiva kääntöterä	XEEW1305
Kokonaispituus L _{ges}	63 mm
Terien lkm Z	16

Terän $\varnothing D_c$	250 mm
suurin ulko- $\varnothing D_{max}$	262,3 mm
Sarja	Softcut®
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	45 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP