

**Garant****GARANT Softcut® 45° tehotasojyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 125/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213555 125/12
GTIN	4045197953674
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Suuri terien lukumäärä, paras tuottavuus. Positiivisen teräasennon ansiosta lastuaa kevyesti ja vähällä teholla. Erittäin tasainen käynti yksilöllisen työkalugeometrian ansiosta.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 3,0** käytetään terän nro **674252 15IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

KiinnitysreiänØ	40 mm
Sopiva kääntöterä	SE.T1305
Sopiva kääntöterä	XEEW1305
Terän Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	63 mm
suurin ulko-Ø D <sub>max</sub>	137,3 mm
Terien lkm Z	12

Kääntöterä-ruuvisarja	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Sarja	Softcut®
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	45 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP