



VICTORINOX

**Monitoimityökalu, Tyyppi: TOOL-K****Tilaustiedot**

Tilausnumero	846100 TOOL-K
GTIN	7611160302007
Tuoteluokka	830

**Kuvaus****Malli:**

Alkuperäinen sveitsiläinen tasku- ja monitoimityökalu. Lyömätön laatu, tarkkuus, käytön helppous ja toiminnallisuus.

**Toiminto:**

Yhdistelmäpihdit ja- lankaleikkuri ohuille ja pehmeille langoille enintään 40 HRC- kovalankaleikkuriRuuvinväännin 2 mmRuuvinväännin 7,5 mm ja- luja sorkkarautaTölkkinavaaja ja- ruuvinväännin 3 mmKorkinavaaja ja- ruuvinväännin 5 mm- langantaivutinsuuri teräSaksetMetallisaha ja- metalliviilaPuusahaPistoporalävistinRuuvinväännin 1/2 Phillips-ruuveillePuutaltta ja -kaavin sekä- johdonkuorintalaite- lankakaavinHolkinpuristin (sähköinen)Viivain (230 mm)Viivain (9 tuumaa)Kytkin korkkiruuville ja- kiinnityssilmukkaLattajousi ja jousi kaikille työkaluilleVapautusluistiBit-avainTeränpidike, jossa- Bit kuusiokoloruuveille SW 3- Bit kuusiokoloruuveille SW 4- Bit PH 0- Bit PH 3- Bit TX 10- Bit TX 15Tila lisäterilleMini-ruuvinväänninPullonavaaja

**Käyttö:**

Yleistyökaluna ja "häätäpuna" sen tulisi löytyä jokaisen haalarin taskusta.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää nahkakotelon.

**Huomautus:**

Monitoimityökalussa on lisäksi Bits-teräsarja ja korkkiruuvi.

## Tekninen kuvaus

Toimintojen lukumäärä	39
Pakkaus	Nahkapussi
Kokonaispituus	115 mm
Uppovetimen materiaali	Ruostumatonta terästä
Terä kiinnitettävissä	kyllä
Paino	440 g
Yhden käden terä	ei
käytettävissä yhdellä kädellä	ei
Tuotetyyppi	Monitoimityökalu