

**Garant****Kierteitysistukka MLA IK 50 bar, BT 40, Kierteenleikkausalue: M6-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	338107 M6-20
GTIN	4045197954398
Tuoteluokka	31M

**Kuvaus****Malli:**

- Pituuden hienotasaus (MLA) vaimennustoiminnon avulla.
- Kierretapin kestoikä pitenee jopa 300 %.
- Sisäinen jäähdytysaineen syöttö 50 baariin saakka.
- Varma kiinnitys pikavaihtopitimiin ER-kiristysholkeille.
- Pyörintä kartiovarsi kartioon käyttökohteisiin < 3 µm.

**Käyttö:**

**Synkronikaralla varustettuihin työstökeskuksiin.**

- Kierretapin/synkronikaran nousuerojen tasaukseen.
- Kierretapin nousutoleranssien tasaukseen.

**Erikoistarvike:**

ER-kiristysholkit, ks. nro 308881–309240 (koot ER 11 / 16 / 25). ER-kierretapin kiristysholkit, nelikulmaiset, ks. nro 309399–309413 (koot ER 11 / 16 / 25).

Pikavaihtopitimet ja jatkokappaleet, katso nro 338120–338142.

Kiinnityspultit, katso nrot 308600 – 308806.

Jäähdytysnesteputki HSK:lle, ks. nro 309880.

Hylsyavain HSK:lle, ks. nro 309890.

**Tekninen kuvaus**

Sopii ER-kokoihin	25
Ulkonema A-mitta	82 mm

Kierteenleikkausalue	M6 – M20
Pituudentasaus, veto	1 mm
Pituudentasaus, työntö	0,2 mm
Ulko-Ø D	60 mm
Sisä-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Sovitin	BT 40
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

## Tarvikkeet

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40