

**Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä, HSK-A 100 A = 100, Tuurnan Ø d1: 27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306687 27
GTIN	4045197954350
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

- **Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.**
- **Kuulakärkilevy/RFID-siru.**
- **Suurennettu laipan tukipinta.**
- **HSK-työpinnat työstetty.**

Jäähdytyskanavareikä.**Käyttö:**

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyruuvitaltta nro 309890,erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	60 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	21 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	27
sopiva erikoisavain nro 309840	27
Kiinnitys-Ø D ₁	27 mm

Sovitin	HSK-A 100 A = 100
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna