

Garant**Nopeasti vaihdettava kierteitysistukka, BT 30, Kierteenleikkausalue: M3-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	334662 M3-12
GTIN	4045197954404
Tuoteluokka	31M

Kuvaus**Malli:**

- Lyhyt malli, joustava työnnön ja vedon pituudentasaus.
- Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.
- GARANT, jossa kuulaohjainholkki varmistaa välyksettömän pituudentasauksen.

Käyttö:

- Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.
- Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
- NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335660.

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806. AB-kiristysavaimet nro 308820; 308835.

Huomautus:

- **Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.**
- **Kierteitysistukka ei sovi sisäjähdytykseen.**

Kiinnitysnormi: ISO 7388-2

Pituudentasaus, työntö: 7,5 mm

Pituudentasaus, veto: 7,5 mm

Ulko-Ø D: 38 mm

Sisä-Ø D₁: 19 mm

Ulkonema A-mitta: 63 mm

Tekninen kuvaus

Pituudentasaus, työntö	7,5 mm
Kierteenleikkausalue	M3 – M12
Ulko-Ø D	38 mm
Ulkonema A-mitta	63 mm
Pituudentasaus, veto	7,5 mm
Sisä-Ø D ₁	19 mm
Sovitin	BT 30
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka