

**Garant****Yleistyökaluvalikoima XXL 70-osainen, Osien määrä: 70****Tilaustiedot**

Tilausnumero

685500 70

GTIN

Tuoteluokka

66H

**Kuvaus****Malli:**

Muovinen L-BOXX®-järjestelmälaukku iskuja ja kolhuja kestävää ABS-muovia, kokonaan roiskevesisuojustu. Lujaa liitosmekanismi mahdollistaa laukkujen liittämisen ja irrottamisen helposti ja nopeasti, ja muovisia järjestelmälaukkuja on mahdollista kuljettaa yhteen liitettynä aina 40 kg:n painoon asti. Kannen kantokyky jopa 100 kg, sisällön paino enintään 25 kg.

**Toiminto:**

IPX4: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä, mutta ei suojausta vierasesineitä tai kosketusta vastaan.

**Toimituksen sisältö:**

12-kulmaiset avainhylsyt: Å 1 kpl nro 642129 koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Kuusiokolokärjet: Å 1 kpl nro 643229 koot 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-väännin: 1 kpl nro 641329 koko 295

Jatkokappale,: Å 1 kpl nro 641029 koot 75; 130; 255

Murrosnivel: 1 kpl nro 641629 koko 1/2

Räikkä: 1 kpl nro 640025 koko 1/2

Rullamitta: 1 kpl nro 462201 koko 2,5

Kiintolenkkiavaimet: 1 kpl/koko nro 613600 koot 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Linjapihdit: 1 kpl nro 700940 koko 160  
Kärkipihdit: 1 kpl nro 713040 koko 200  
Sivuleikkuri: 1 kpl nro 724840 koko 160  
uraruuvinväännin: 1 kpl/koko nro 660030 koot 2; 3,5; 5,5; 6,5  
Ruuvinväännin Phillips-ruuveille: 1 kpl kutakin nro 667690 koot 1; 2  
Taivutettu kuusioruuviaavainsarja, kuulapää: 1 kpl nro 627132 koko 9  
Leikkuri: 1 kpl nro 845020  
Kansisisäke: 1 kpl nro 693352  
säilytys: L-BOXX® nro 693330 koko 238

**Huomautus:****Toimitus sisältää lajillut työkalut.**

---

**Tekninen kuvaus**

Paino	11 kg
IP-suojaluokka	IP X4
Osien määrä	70
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Tuotetyyppi	Työkalusarja

---

**Tarvikkeet**

Ruuvitalta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 2	667690 2
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 5,5 mm	660030 5,5
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641029 255
Kiintolenkkiavain Avainkoko 15 mm	613500 15
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm	643229 14
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 14 mm	642129 14
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613600 10
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 75 mm	641029 75
	660030 2

Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 2 mm

Kärkipihdit - suorat, kromatut, tartuntakahvat  
Kokonaispituus 200 mm

713040 200

12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 34 mm

642129 34

Kiintolenkkiavain Avainkoko 9 mm

613600 9

Linjapihdit, kromatut, 2K-kahvankuoret Kokonaispituus  
160 mm

700940 160

Kansisisäke erikseen

693352

12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 15 mm

642129 15

Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 3,5 mm

660030 3,5

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva  
Ristikantakoko 1

667690 1

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm

643229 10

12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm

642129 13

Kiintolenkkiavain Avainkoko 21 mm

613600 21

Rullanauhamitta, ikkuna nauhan pituus 2,5 m

462201 2,5

Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm

613600 17

12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 30 mm

642129 30

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm

643229 8

Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm

641029 130

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 4 mm

643229 4

Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm

613600 18

Kiintolenkkiavain Avainkoko 6 mm

613600 6

Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm

613600 19

Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi 1/2

640025 1/2

Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2

641629 1/2

643229 7

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 7 mm	
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642129 18
Kiintolenkkiavain Avainkoko 15 mm	613600 15
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 5 mm	643229 5
Muoviset L-BOXX®-järjestelmälaukat, tyhjä Tyyppi 238	693330 238
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm	642129 22
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642129 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 12 mm	613600 12
Kiintolenkkiavain Avainkoko 20 mm	613600 20
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm	643229 12
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm	642129 24
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642129 19
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613600 13
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613600 16
Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret Kokonaispituus 160 mm	724840 160
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm	643229 6
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 11 mm	642129 11
Kuusiokulmaruuvimeisselisarja, pidätinkuulakromattu Ruuvinvääntimien lkm. 9	627132 9
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 12 mm	642129 12
Kiintolenkkiavain Avainkoko 11 mm	613600 11
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 32 mm	642129 32
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 8 mm	642129 8
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 27 mm	642129 27
Yleisveitsi, 2K-kahva3 terää, 18 mm	845020
Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613600 7

T-väännin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 295 mm	641329 295
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642129 21
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 6,5 mm	660030 6,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 22 mm	613600 22
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642129 17
Kiintolenkkiavain Avainkoko 14 mm	613600 14
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613500 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 24 mm	613600 24
Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm	613600 5,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613600 8
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 10 mm	642129 10