

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251113 16/12
GTIN	4045197954459
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvipu	259015 2
Pään pituus L ₁	26 mm
Aluslevy	259031 20
Jousisokka-srj.	259047 2
Kokonaispituus L	100 mm
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Sopiva kääntöterä	SN.. 1204..
ISO-koodi pidin	PSSNR/L 1616H12
Terän koko	12 mm
Varren koko	16 mm
Jousisarja	259044 2
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500