



## Magneettinostin MaxX, suurin kantavuus (taso): 1000kg



### Tilaustiedot

Tilausnumero	382001 1000
GTIN	2050001944061
Tuoteluokka	38D

### Kuvaus

#### Malli:

Pienikokoinen ja vankka rakenne, neodyymikestomagneetit. Neutraalin kruunun periaatteen mukaisesti magneettisen hajonnan epätoivottu vaikutus kuormaan voidaan ehkäistä. Yhdestä kappaleesta valmistettu hitsausseamaton runko takaa jatkuvan suorituskyvyn. Vivun lukitusmekanismi estää kuorman irtoamisen vahingossa. Sertifioitu irrotusvoima.

#### Käyttö:

Liteiden ja pyöreiden materiaalien nopeaan ja helppoon käsittelyyn ja siirtämiseen, kolminkertainen turvallisuus.

### Tekninen kuvaus

suurin kantokuorma tasainen	1000 kg
Enimmäis-Ø pyöreä	450 mm
Mitta F	225 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen	40 mm
Mitta E	88 mm
Mitta A	284 mm
Mitta C	133 mm

suurin kantokuorma pyöreä	400 kg
Paino	36 kg
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä	25 mm
Mitta G	52 mm
Enimmäispituus tasainen	3000 mm
Mitta D	131 mm
Mitta B	342 mm
Tuotetyyppi	Magneettinostin