



## Magneettinostin MaxX, suurin kantavuus (taso): 125kg



### Tilaustiedot

Tilausnumero	382001 125
GTIN	2050001944030
Tuoteluokka	38D

### Kuvaus

#### Malli:

Pienikokoinen ja vankka rakenne, neodyymikestomagneetit. Neutraalin kruunun periaatteen mukaisesti magneettisen hajonnan epätoivottu vaikutus kuormaan voidaan ehkäistä. Yhdestä kappaleesta valmistettu hitsausseamaton runko takaa jatkuvan suorituskyvyn. Vivun lukitusmekanismi estää kuorman irtoamisen vahingossa. Sertifioitu irrotusvoima.

#### Käyttö:

Litteiden ja pyöreiden materiaalien nopeaan ja helppoon käsittelyyn ja siirtämiseen, kolminkertainen turvallisuus.

#### Huomautus:

Käännettävä suojus.

### Tekninen kuvaus

materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen	20 mm
Mitta D	79 mm
Mitta F	133 mm
Mitta A	69 mm

Mitta G	30 mm
Paino	3,5 kg
Mitta C	79 mm
Mitta B	118 mm
Enimmäis-Ø pyöreä	300 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä	10 mm
suurin kantokuorma tasainen	125 kg
Mitta E	66 mm
suurin kantokuorma pyöreä	50 kg
Enimmäispituus tasainen	1000 mm
Tuotetyyppi	Magneettinostin