



Magneettinostin MaxX, suurin kantavuus (taso): 1500kg



Tilaustiedot

Tilausnumero	382001 1500
GTIN	2050001944078
Tuoteluokka	38D

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen ja vankka rakenne, neodyymikestomagneetit. Neutraalin kruunun periaatteen mukaisesti magneettisen hajonnan epätoivottu vaikutus kuormaan voidaan ehkäistä. Yhdestä kappaleesta valmistettu hitsausseamaton runko takaa jatkuvan suorituskyvyn. Vivun lukitusmekanismi estää kuorman irtoamisen vahingossa. Sertifioitu irrotusvoima.

Käyttö:

Liteiden ja pyöreiden materiaalien nopeaan ja helppoon käsittelyyn ja siirtämiseen, kolminkertainen turvallisuus.

Tekninen kuvaus

materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä	30 mm
Paino	66 kg
suurin kantokuorma pyöreä	600 kg
Mitta E	122 mm
Mitta D	171 mm
Mitta C	166 mm

Mitta G	64 mm
Mitta B	383 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen	45 mm
Mitta F	330 mm
suurin kantokuorma tasainen	1500 kg
Mitta A	316 mm
Enimmäis-Ø pyöreä	500 mm
Enimmäispituus tasainen	3000 mm
Tuotetyyppi	Magneettinostin