



## Magneettinostin MaxX, suurin kantavuus (taso): 2000kg



### Tilaustiedot

Tilausnumero	382001 2000
GTIN	2050001944085
Tuoteluokka	38D

### Kuvaus

#### Malli:

Pienikokoinen ja vankka rakenne, neodyymikestomagneetit. Neutraalin kruunun periaatteen mukaisesti magneettisen hajonnan epätoivottu vaikutus kuormaan voidaan ehkäistä. Yhdestä kappaleesta valmistettu hitsausseamaton runko takaa jatkuvan suorituskyvyn. Vivun lukitusmekanismi estää kuorman irtoamisen vahingossa. Sertifioitu irrotusvoima.

#### Käyttö:

Litteiden ja pyöreiden materiaalien nopeaan ja helppoon käsittelyyn ja siirtämiseen, kolminkertainen turvallisuus.

### Tekninen kuvaus

suurin kantokuorma pyöreä	800 kg
Mitta E	122 mm
Mitta G	64 mm
Mitta A	390 mm
suurin kantokuorma tasainen	2000 kg
Paino	80 kg
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen	55 mm

Mitta F	330 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä	35 mm
Enimmäispituus tasainen	3000 mm
Mitta D	171 mm
Enimmäis-Ø pyöreä	600 mm
Mitta C	166 mm
Mitta B	457 mm
Tuotetyyppi	Magneettinostin