

Garant**Teslametri-mittauslaite magneettisuuden mittaukseen, Tyyppi: 1****Tilastiedot**

Tilausnumero	380865 1
GTIN	4045197954565
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

- Kevyt ja pienikokoinen malli. Likaahylkivä kotelo.
- Automaattinen mittausalueen valinta. Näyttö valinnaisesti Teslan tai Gaussin mukaan.
- Staattiset ja dynaamiset mittaukset.
- Magneettinen näyttö N/S. Nollakohdan asetus.

Käyttö:

Jäännösremanenssin, magneettivuon tiheyden ja magneettikiinnityslevyjen kenttäjakauman mittaukseen.

Toimituksen sisältö:

Mukana nahkalaukku ja 4 × AA-paristo.

Huomautus:

Kuluneen anturin nro 380866 koko 1 tilalle voidaan tilata ja vaihtaa uusi.

Tekninen kuvaus

Mittausalue, dynaamiset kentät	0 - 750 mT
Mittaustarkkuus	± 5%
Työskentelylämpötila	0 - 40 °C
Mittausalue, staattiset kentät	0 - 1500 mT

Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Paristotyyppi	Mignon, AA
Sisältyvien paristojen lukumäärä	4
Tuotetyppi	Magneettikentän mittauslaite

Tarvikkeet

Tesla-mittarin anturi tyypille 1	380866 1
----------------------------------	----------