



## Kestomagneetti-istukka, rinnakkaisnapajako, Istukan Ø: 160mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	380777 160
GTIN	2050001943699
Tuoteluokka	33S

### Kuvaus

**Malli:**

Tehokas magneettijärjestelmä, **Neodym**-magneetit ja vähäinen magneettikentän korkeus. Magneettiteho **portaattomasti säädettävissä**.

**Käyttö:**

Hiontaan ja sorvaukseen.

Pienten ja ohuiden sekä suurten työkappaleiden kiinnittämiseen.

**Huomautus:**

Keskiöreiän J mukauttaminen mahdollista.

### Tekninen kuvaus

Lamellitason työstövara	6 mm
Keskiön Ø	125 mm
Keskityssyvyys	4 mm
Magneettikentän korkeus	10 mm
Reikäpiirin Ø	142 mm

Rinnakkaisnapajako	8+3 mm
Korkeustoleranssi	0 / -1 mm
Nimellispitovoima	100 N/cm <sup>2</sup>
Korkeus	57 mm
Paino	8 kg
Kierteen Ø	4×M8
Mahdollinen keskiöreikä J	15×6 mm
Istukan Ø	160 mm
Tuotetyyppi	Magneettikiinnitysistukka