



Kestomagneetti-istukka, rinnakkaisnapajako, Istukan Ø: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	380777 200
GTIN	2050001944405
Tuoteluokka	33S

Kuvaus

Malli:

Tehokas magneettijärjestelmä, **Neodym**-magneetit ja vähäinen magneettikentän korkeus. Magneettiteho **portaattomasti säädettävissä**.

Käyttö:

Hiontaan ja sorvaukseen.

Pienten ja ohuiden sekä suurten työkappaleiden kiinnittämiseen.

Huomautus:

Keskiöreiän J mukauttaminen mahdollista.

Tekninen kuvaus

Keskiön Ø	150 mm
Paino	13 kg
Keskityssyvyys	4 mm
Korkeus	57 mm
Kierteen Ø	4xM8

Nimellispitovoima	100 N/cm ²
Mahdollinen keskiöreikä J	20×6 mm
Korkeustoleranssi	0 / -1 mm
Reikäpiirin Ø	180 mm
Magneetikentän korkeus	10 mm
Istukan Ø	200 mm
Rinnakkaisnapajako	8+3 mm
Lamellitason työstövara	6 mm
Tuotetyyppi	Magneettikiinnitysistukka