



Kestomagneetti-istukka, rinnakkaisnapajako, Istukan Ø: 250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	380777 250
GTIN	2050001944412
Tuoteluokka	33S

Kuvaus

Malli:

Tehokas magneettijärjestelmä, **Neodym**-magneetit ja vähäinen magneettikentän korkeus. Magneettiteho **portaattomasti säädettävissä**.

Käyttö:

Hiontaan ja sorvaukseen.

Pienten ja ohuiden sekä suurten työkappaleiden kiinnittämiseen.

Huomautus:

Keskiöreiän J mukauttaminen mahdollista.

Tekninen kuvaus

Lamellitason työstövara	6 mm
Korkeustoleranssi	0 / -1 mm
Mahdollinen keskiöreikä J	25×20 mm
Paino	20 kg
Keskiön Ø	200 mm

Kierteen Ø	4×M8
Istukan Ø	250 mm
Keskityssyvyys	4 mm
Magneetikentän korkeus	10 mm
Reikäpiirin Ø	232 mm
Nimellispitovoima	150 N/cm ²
Korkeus	57 mm
Rinnakkaisnapajako	12+3 mm
Tuotetyyppi	Magneetikiinnitysistukka