



Kestomagneetti-istukka, rinnakkaisnapajako, Istukan Ø: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	380777 300
GTIN	2050001944429
Tuoteluokka	33S

Kuvaus

Malli:

Tehokas magneettijärjestelmä, **Neodym**-magneetit ja vähäinen magneettikentän korkeus. Magneettiteho **portaattomasti säädettävissä**.

Käyttö:

Hiontaan ja sorvaukseen.

Pienten ja ohuiden sekä suurten työkappaleiden kiinnittämiseen.

Huomautus:

Keskiöreiän J mukauttaminen mahdollista.

Tekninen kuvaus

Mahdollinen keskiöreikä J	25×20 mm
Korkeustoleranssi	0 / -1 mm
Lamellitason työstövara	6 mm
Magneettikentän korkeus	10 mm
Korkeus	62 mm

Keskiön Ø	250 mm
Nimellispitovoima	150 N/cm ²
Kierteen Ø	4×M8
Keskityssyvyys	4 mm
Rinnakkaisnapajako	12+3 mm
Reikäpiirin Ø	285 mm
Istukan Ø	300 mm
Paino	31 kg
Tuotetyyppi	Magneettikiinnitysistukka