

**Kestomagneetti-istukka, rinnakkaisnapajako, Istukan Ø: 350mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	380777 350
GTIN	2050001949264
Tuoteluokka	33S

**Kuvaus****Malli:**

Tehokas magneettijärjestelmä, **Neodym**-magneetit ja vähäinen magneettikentän korkeus. Magneettiteho **portaattomasti säädettävissä**.

**Käyttö:**

Hiontaan ja sorvaukseen.

Pienten ja ohuiden sekä suurten työkappaleiden kiinnittämiseen.

**Huomautus:**

Keskiöreiän J mukauttaminen mahdollista.

**Tekninen kuvaus**

Korkeustoleranssi	0 / -1 mm
Keskityssyvyys	5 mm
Reikäpiirin Ø	334 mm
Korkeus	62 mm
Kierteen Ø	4×M8

Keskiön Ø	300 mm
Paino	43 kg
Istukan Ø	350 mm
Mahdollinen keskiöreikä J	25×20 mm
Nimellispitovoima	150 N/cm <sup>2</sup>
Rinnakkaisnapajako	12+3 mm
Magneetikentän korkeus	10 mm
Lamellitason työstövara	6 mm
Tuotetyyppi	Magneettikiinnitysistukka