



Kestomagneetti-istukka, rinnakkaisnapajako, Istukan Ø: 100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	380776 100
GTIN	2050001943620
Tuoteluokka	33S

Kuvaus

Malli:

Tehokas magneettijärjestelmä, **Neodym**-magneetit ja vähäinen magneettikentän korkeus. Magneettiteho **portaattomasti säädettävissä**.

Käyttö:

Hiontaan ja sorvaukseen.

Pienten ja ohuiden sekä keskisuurten työkappaleiden kiinnittämiseen.

Huomautus:

Keskiöreiän J mukauttaminen mahdollista.

Tekninen kuvaus

Rinnakkaisnapajako	1,9 mm
Korkeustoleranssi	0 / -1 mm
Reikäpiirin Ø	85 mm
Korkeus	50 mm
Keskityssyvyys	4 mm

Nimellispitovoima	70 N/cm ²
Magneetikentän korkeus	8 mm
Keskiön Ø	60 mm
Istukan Ø	100 mm
Paino	3 kg
Mahdollinen keskiöreikä J	20×14 mm
Kierteen Ø	4×M8
Lamellitason työstövara	5 mm
Tuotetyyppi	Magneetikiinnitysistukka