

**Kestomagneetti-istukka, rinnakkaisnapajako, Istukan Ø: 130mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	380776 130
GTIN	2050001943637
Tuoteluokka	33S

Kuvaus**Malli:**

Tehokas magneettijärjestelmä, **Neodym**-magneetit ja vähäinen magneettikentän korkeus. Magneettiteho **portaattomasti säädettävissä**.

Käyttö:

Hiontaan ja sorvaukseen.

Pienten ja ohuiden sekä keskisuurten työkappaleiden kiinnittämiseen.

Huomautus:

Keskiöreiän J mukauttaminen mahdollista.

Tekninen kuvaus

Keskityssyvyys	4 mm
Magneettikentän korkeus	8 mm
Korkeustoleranssi	0 / -1 mm
Rinnakkaisnapajako	1,9 mm
Keskiön Ø	90 mm

Paino	5 kg
Reikäpiirin Ø	115 mm
Korkeus	50 mm
Istukan Ø	130 mm
Kierteen Ø	4×M8
Lamellitason työstövara	5 mm
Nimellispitovoima	100 N/cm ²
Mahdollinen keskiöreikä J	20×14 mm
Tuotetyyppi	Magneettikiinnitysistukka