



Kestomagneetti-istukka, rinnakkaisnapajako, Istukan Ø: 150mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	380776 150
GTIN	2050001943644
Tuoteluokka	33S

Kuvaus

Malli:

Tehokas magneettijärjestelmä, **Neodym**-magneetit ja vähäinen magneettikentän korkeus. Magneettiteho **portaattomasti säädettävissä**.

Käyttö:

Hiontaan ja sorvaukseen.

Pienten ja ohuiden sekä keskisuurten työkappaleiden kiinnittämiseen.

Huomautus:

Keskiöreiän J mukauttaminen mahdollista.

Tekninen kuvaus

Nimellispitovoima	100 N/cm ²
Rinnakkaisnapajako	1,9 mm
Keskityssyvyys	4 mm
Paino	7 kg
Magneettikentän korkeus	8 mm

Lamellitason työstövara	5 mm
Istukan Ø	150 mm
Reikäpiirin Ø	132 mm
Kierteen Ø	4×M8
Korkeustoleranssi	0 / -1 mm
Keskiön Ø	110 mm
Mahdollinen keskiöreikä J	24×5 mm
Korkeus	50 mm
Tuotetyyppi	Magneettikiinnitysistukka