


**Kestomagneetti-istukka, rinnakkaisnapajako, Istukan Ø: 250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	380776 250
GTIN	2050001943668
Tuoteluokka	33S

Kuvaus**Malli:**

Tehokas magneettijärjestelmä, **Neodym**-magneetit ja vähäinen magneettikentän korkeus. Magneettiteho **portaattomasti säädettävissä**.

Käyttö:

Hiontaan ja sorvaukseen.

Pienten ja ohuiden sekä keskisuurten työkalujen kiinnittämiseen.

Huomautus:

Keskiöreiän J mukauttaminen mahdollista.

Tekninen kuvaus

Reikäpiirin Ø	192 mm
Rinnakkaisnapajako	1,9 mm
Nimellispitovoima	100 N/cm ²
Korkeustoleranssi	0 / -1 mm
Magneettikentän korkeus	8 mm

Lamellitason työstövara	5 mm
Keskityssyvyys	4 mm
Paino	20 kg
Istukan Ø	250 mm
Korkeus	57 mm
Kierteen Ø	4×M8
Mahdollinen keskiöreikä J	250×5 mm
Keskiön Ø	250 mm
Tuotetyyppi	Magneettikiinnitysistukka