

**Kestomagneetti-istukka, rinnakkaisnapajako, Istukan Ø: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	380776 200
GTIN	2050001943651
Tuoteluokka	33S

Kuvaus**Malli:**

Tehokas magneettijärjestelmä, **Neodym**-magneetit ja vähäinen magneettikentän korkeus. Magneettiteho **portaattomasti säädettävissä**.

Käyttö:

Hiontaan ja sorvaukseen.

Pienten ja ohuiden sekä keskisuurten työkappaleiden kiinnittämiseen.

Huomautus:

Keskiöreiän J mukauttaminen mahdollista.

Tekninen kuvaus

Mahdollinen keskiöreikä J	200×5 mm
Reikäpiirin Ø	154 mm
Paino	15 kg
Nimellispitovoima	100 N/cm ²
Lamellitason työstövara	5 mm

Keskiön Ø	150 mm
Istukan Ø	200 mm
Rinnakkaisnapajako	1,9 mm
Korkeus	57 mm
Kierteen Ø	4×M8
Magneetikentän korkeus	8 mm
Keskityssyvyys	4 mm
Korkeustoleranssi	0 / -1 mm
Tuotetyyppi	Magneettikiinnitysistukka