



Itsetasaava ristilinjalaser GLL, Tyyppi: 3-80CG



Tilaustiedot

Tilausnumero	468490 3-80CG
GTIN	3165140888424
Tuoteluokka	46T

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen ristilinjalaser, jossa on itsetasaavat laserlinjat. Vaaka- ja pystylinjojen nopea kohdistus. Kestävä malli, pehmeä Softgrip-pinnoite vähentää iskurasitusta. Pöly- ja roiskevesisuojaus. Lisäksi kaksi vertikaalista luotipistettä.

Yksi vaaka- ja kaksi 360°-pystylinjaa mahdollistavat monet eri käyttötarkoitukset samanaikaiseen merkintään, kohdistukseen ja asettamiseen sisätiloissa. Suuri työalue 120 metriin asti LR 7 Professional -vastaanottimen avulla (lisävaruste). Suuri työalue 120 metriin asti LR7 Professional -vastaanottimen avulla (lisävaruste). Bluetooth-liittymä etäohjattuun käyttöön, joka mahdollistaa täsmällisen työskentelyn konetta koskettamatta. **CAL Guard** valvoo laseria ja ilmoittaa negatiivisista vaikutuksista ja kalibroinnin tarpeesta. Vaihtoehtoinen virtalähde 4× AA-paristoa. Lukittava korkeudensäätö turvalliseen ja tarkkaan kohdistukseen BM1-yleispidikkeellä.

Vihreät laserlinjat takaavat parhaan näkyvyyden heikoissa valaistusolosuhteissa.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Akku, jossa pikalatauslaite, BM1-yleiskiinnike, laserkohdelevy, suojalaukku, kuljetuslaukku.

Tekninen kuvaus

Kantama vastaanottimen kanssa	120 m
-------------------------------	-------

Laserluokka	2
Paino	900 g
Korkeus	148 mm
Säätöalue	±4 astetta
Leveys	84 mm
IP-suojaluokka	IP 54
Jalustakierre	5/8 tuuma
Jalustakierre	1/4 tuuma
Pituus	162 mm
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Kantama	30 m
virheraja	±0,2 mm/m
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Laserin väri	vihreä
Akkutyyppe	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppe	Ristiviivalaser