



Muovinen taittomitta Sähköinen, Pituus: 2m



Tilaustiedot

Tilausnumero	466220 2
GTIN	2050001944214
Tuoteluokka	46R

Kuvaus

Malli:

Jakovarret **lasikuituvahvisteista, taivutusta kestävää muovia**, mattapinta. Erittäin kestävä ja murtumaton; naarmuja, viiltoja ja vettä kestävä. Uraliitokset ja tarkka leimattu mm-asteikko. Nivelissä 90° ja 180° uritus.

Tyyppihyväksytty alle 1000 V:n jännitteen kohteisiin, integroitu kaapelikelaustuki ja etäisyyden merkintä.

Tekninen kuvaus

Pituus	2 m
Leveys	15 mm
Jaksojen määrä	10
Standardi	EG III
Nivelmateriaali	muovi
Tuotetyyppi	Taittomitta